AGILA

2475DIK050B10-11x31

EAN 4031582301687

Numéro de commande 00006027



CHAPE

Déport	24 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	11 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	72 mm
Poids	0.26 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2475DIK050B10-11x31

EAN 4031582301687

Numéro de commande 00006927

Dessins du produit



