INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

AGILA

2477PIO100P30-13

EAN 4031582365177



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	60 kg
Elektrovadītspējīga	Jā
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	120 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	135 mm
Kopējais svars	0,71 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	43,5 mm
Pagrieziena rādiuss	131 mm
Grozāms savienojums	262 mm

RITENIS

Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	13 mm
Ieteikums	Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA

2477PIO100P30-13

EAN 4031582365177

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH