INFORMACIÓ DE PRODUCTE

AGILA

2475DYK050P30-11

EAN 4031582344318

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	69 mm
Àmplia general	43 mm
Pes total	0,22 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	24 mm
Scio de giro	82 mm
Sterferencia de giro	164 mm
Dome Dictel	41 mm

RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, negre, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles cònic
Roda de color	Passivat blau
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	19 mm
Corporació ample	19 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm
Col·lecció	Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2475DYK050P30-11

EAN 4031582344318

Número de comanda 00005489

Plànols del producte



