# ELASTECH

## UFR125x40-Ø20 Blue

EAN 4031582436686



### ROUE

| | |
|---|---|
| Tread hardness | souple |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 40 mm |
| Diamètre de l’alésage | 12 mm |
| Longueur de moyeu | 44.4 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●● |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Elastech |
| Capacité de charge à 4 km/h | 250 kg |
| Conducteur d’électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 500 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids | 0.42 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH