# ALPHA

## 3477UFP200P63

EAN 4031582327595

Numéro de commande 00005070

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●● |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha |
| Capacité de charge à 4 km/h | 400 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 250 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 800 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 240 mm |
| Largeur totale | 96 mm |
| Poids | 3.04 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 167 mm |
| Diamètre d'encombrement | 334 mm |
| Diamètre du dôme | 96 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Tread hardness | souple |
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du bandage | 46 mm |
| Largeur du corps de roue | 46 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 105 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA

3477UFP200P63

EAN 4031582327595

Numéro de commande 00005970

**Dessins du produit**






