AGILA

2477PNP125P30

EAN 4031582421972



CHAPE

Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	131 mm
Diamètre d'encombrement	262 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	160 mm
Poids	0.87 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2477PNP125P30

EAN 4031582421972

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



