
产品信息

LINEA LIGHT

5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●○○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Linea light
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	90 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	180 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	75.5 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.15 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	银灰色 （RAL7001）
偏移量	23 mm
旋转半径	81 mm
转向干涉	162 mm
圆顶直径	30 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺，导电
胎面材料	聚氨酯，注塑，导电
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	15 mm
胎面硬度 （A）	92 岸 A

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

德国设计师俱乐部（DDC）

Interzum 奖

iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LIGHT


5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127

订单号 00770565

产品图纸





© Copyright 2026 TENTE International GmbH