INFORMAZIONI DI PRODOTTO

ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●○○○
Rumore	●●●●●
Attrito	●●●●●
Resistenza alla corrosione	●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Zeta stainless
Tipo	Ruota fissa
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	300 kg
Portata a 6 km/h	240 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	Sì
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Altezza totale	200 mm
Larghezza complessiva	117 mm
Peso complessivo	2,08 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
Colore	Acciaio Inossidabile

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Grigio/antitraccia
Parafili	Con parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	46 mm
Larghezza corpo	46 mm
Durezza del Battistrada (A)	64 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	117 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	74 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	74 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA STAINLESS


8678UFX160P63

EAN 4031582313956

Numero d'ordine 00829522

Disegni del prodotto





© Copyright 2026 TENTE International GmbH