
INFORMACIJE O PROIZVODU

# ELASTECH

## IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297




Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●○○○ |
| Buka u pokretu | ●●●●● |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Elastech |
| Tip | Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 500 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 400 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 1000 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C |
| Ukupna težina | 2.34 kg |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Tread hardness | mekan |
| Materijal za telo | Aluminijum |
| materijal omotaca | Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak | Siva/ne-označavanje |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 250 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| dimenzija rupa osovina | 25 mm |
| duzina glavcine | 60 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 68 Šešelj A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Broj porudžbine 00836073

**Crteži proizvoda**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

## IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Broj porudžbine 00836073

