제품 정보

INTEGRAL

2044UAP125R26-28S45 4xM8 TFR

EAN 4031582428360



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Integral
하우징 유형	중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	유사한 EN12531- 병원 베드 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	150 kg
4km/h에서의 적재 용량	150 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	300 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	158 mm
전체 체중	0.98 kg
인증	TÜV Süd 로 시험 및 모니터링

하우징

주택 자재	강판, 중
Fork 외형	닫힘
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
오프셋	35 mm
회전 반경	97.5 mm
회전 간섭	195 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	통합 스레드가드
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(D)	42 Shore D

피팅

Brake cam	육각 캠
피팅 유형	프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템
볼트 직경	28 mm
볼트 길이	96 mm

IF 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH