INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LINEA

5947UAC100R05-28 RAL9002

EAN 4031582352764



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea
Type	Roulette pivotante à blocage total
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	120 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Oui
Capacité de charge statique	240 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	120 mm
Largeur totale	82 mm
Poids	0,93 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Blanc gris (RAL9002)
Déport	32 mm
Rayon d'encombrement	108 mm
Diamètre d'encombrement	216 mm
Diamètre du dôme	52 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	20 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Tige, ronde
Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	40 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5947UAC100R05-28 RAL9002

EAN 4031582352764

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH