PRODUCTINFORMATIE

AVIANA

5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Aviana
Type	Wielen met centrale , Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	102 mm
Totale breedte	69 mm
Totaal gewicht	0,34 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	28 mm
Zwenk radius	68,5 mm
Draaicirkel	137 mm
Diameter koepel	54 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Conisch kogellager Roestvrij
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat met remelementen
Lengte plaat	70 mm
Breedte plaat	55 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	51 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	41 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	51 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	57 mm
Diameter plaatgat	5,5 mm

Red Dot Design Award

Duitse Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966

Bestelnummer 00036982

Producttekeningen





Red Dot Design Award

Duitse Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH