INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# DURATECH

## TOP 085x95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●● |
| Bruit de mouvement | ●●○○○ |
| Usure | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Duratech |
| Type | Roue |
| Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h | 900 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 720 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 1800 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids | 0,58 kg |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polyamide, forte charge |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue | Blanc naturel |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 85 mm |
| Largeur du bandage | 95 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 95 mm |
| Largeur du corps de roue | 95 mm |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
| Type de roulement | 6204 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# DURATECH

## TOP 085x95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271

Numéro de commande 00832617

**Dessins du produit**







