ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

STYLEA

5925UOI055L51-10

EAN 4031582406412



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	57 mm
Общая ширина	37 mm
Общий вес	0,65 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Радиус поворота	64 mm
Поворотное соединение	128 mm
Диаметр купола	18 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	55 mm
Ширина Протектор	11 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA


5925UOI055L51-10

EAN 4031582406412

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия





© Copyright 2026 TENTE International GmbH