INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

AGILA TWIN

2975UOO050P40

EAN 4031582302851



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	70 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	140 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	69 mm
Kopējais platums	57 mm
Kopējais svars	0,27 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	25 mm
Pagrieziena rādiuss	77 mm
Grozāms savienojums	155 mm
Kupola diametrs	53 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ritenis krāsa	Pelēks šīferis (RAL7015)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	20 mm
Korpusa platums	20 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Kvadrātveida plāksne
Plāksnes garums	60 mm
Plāksnes platums	60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	38 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	48 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	38 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	48 mm
Plāksnes atveres diametrs	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2975UOO050P40


EAN 4031582302851

Pasūtījuma numurs 00031003

Produkta rasējumi







© Copyright 2026 TENTE International GmbH