PRODUKTINFORMATION

# ALPHA

3470UAR080P62

EAN 4031582304251



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Alpha |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 150 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 300 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 108 mm |
| Samlet bredde | 75 mm |
| Samlet vægt | 0,72 kg |

## GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Stålplade, tung |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 40 mm |
| Udfaldsradius | 80 mm |
| Udfaldsdiameter | 160 mm |
| Dome-diameter | 75 mm |

## HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
| Leje | Rulleleje |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 80 mm |
| Hjulbane bredde | 38 mm |
| Fælgbredde | 38 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |

## MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 105 mm |
| Pladebredde | 80 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 77 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 60 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 77 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
| Pladehullets diameter | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA


3470UAR080P62

EAN 4031582304251


Bestillingsnummer 00001085

**Produkttegninger**

3470U00080P62-neu




Platte 3470-080P62-105x80




© Copyright 2026 TENTE International GmbH