DURATECH HEAT

BOG080x35-Ø12

EAN 4031582436730



ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	43.5 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech heat
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Poids	0.18 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH