INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DURATECH

UOR200x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442793



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●●●
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	400 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	800 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,95 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	58 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOR200x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442793

Desenhos do produto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH