DURATECH

UOP200x50-Ø20

EAN 4031582323528

Numéro de commande 00002204



ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20.1 mm
Longueur de moyeu	60 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1.01 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOP200x50-Ø20

EAN 4031582323528

Numéro de commande 00002304

Dessins du produit

