PRODUKTINFORMATION

# AGILA

## 2477XSP125P30-13

EAN 4031582365276



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Agila |
| Type | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 100 kg |
| Elektrisk ledende | Ja |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 200 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 160 mm |
| Samlet vægt | 0,96 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Stålplade, medium |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 41 mm |
| Udfaldsradius | 131 mm |
| Udfaldsdiameter | 262 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid, elektrisk ledende |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 40 Shore D |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Bolthul |
| Bolt Huldiameter | 13 mm |
| Tip | Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA

2477XSP125P30-13

EAN 4031582365276

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Produkttegninger**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH