PRODUKTINFORMATION

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●●○
Fahrgeräusch	●●●●○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	E-Drive optima
Typ	Antriebseinheit
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Temperaturbereich (Minimum)	5 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Gesamtbreite	190 mm
Gesamtgewicht	3,99 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Elektrisch
Gabelform	Antrieb
Farbe	Blaupassiviert

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Flanschrad
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Durchmesser	125 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	63 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	100 mm
Plattenbreite	95 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	100 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH