PRODUKTINFORMATION

ZETA REVERSE

468SITP125P63 soft cv

EAN 4031582398373



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Zeta reverse
Type	Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	400 kg
Belastning ved 6 km/t	320 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	800 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	164 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet vægt	2,97 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, meget tung
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	55 mm
Udfaldsradius	117,5 mm
Udfaldsdiameter	235 mm
Dome-diameter	96 mm

HJUL

Tread profile	konveks
Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Traffic grey A (RAL7042)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	105 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA REVERSE


468SITP125P63 soft cv


EAN 4031582398373

Bestillingsnummer 00860896

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH