INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

AGILA TWIN

2975DIK050P30-11

EAN 4031582302783



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●●○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	60 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	120 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	69 mm
Kopējais platums	57 mm
Kopējais svars	0,36 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	25 mm
Pagrieziena rādiuss	77 mm
Grozāms savienojums	155 mm
Kupola diametrs	53 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pasivēts ar zilu
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	50 mm
Protektora platums	19 mm
Korpusa platums	19 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2975DIK050P30-11

EAN 4031582302783

Pasūtījuma numurs 00030577

Produkta rasējumi



