INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ZETA STAINLESS

8677UFX160P63

EAN 4031582313819



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●○○○
El soroll del moviment	●●●●●
Atràcia	●●●●●
Resistència a a la corrosió	●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Zeta stainless
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	240 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	600 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	200 mm
Àmplia general	96 mm
Pes total	3,21 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Inoxidable
Desplaçament	55 mm
Scio de giro	161 mm
Sterferencia de giro	322 mm
Dome Dictel	96 mm

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Grey / No Marcatge
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	160 mm
Banda de rodadura ample	46 mm
Corporació ample	46 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	64 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	74 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	74 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA STAINLESS


8677UFX160P63


EAN 4031582313819

Número de comanda 00829497

Plànols del producte







© Copyright 2026 TENTE International GmbH