INFORMACIJE O PROIZVODU

ICS

5328XSX125P51 7001 INOX 7001

EAN 4031582310344



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●●●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	ICS
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	yes
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	166 mm
Ukupna širina	52 mm
Ukupna težina	0.77 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	Slim
Boja	Srebrna siva (sličan RAL7001)
Prečnik kupole	52 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid električna provodljivost
materijal omotaca	Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Integrisani threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	95 mm
Širina ploče	70 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	50 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	75 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

IF nagrada za Dizajn

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5328XSX125P51 7001 INOX 7001


EAN 4031582310344

Broj porudžbine 00030787

Crteži proizvoda







IF nagrada za Dizajn

© Copyright 2026 TENTE International GmbH