PRODUKTINFORMATION

PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●○○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	70 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	140 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,23 kg

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Rulleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	44,4 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	85 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH