INFORMACE O PRODUKTU

LINEA

5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea
Typ	Otočné Kolečko s Brzda kola
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	80 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	82 mm
Stavební výška	54 mm

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva vidlice	Šedá bílá (RAL9002)
Vyosení	23 mm
Poloměr otáčení	30 mm
Průměr otáčení	162 mm
Průměr závitu	10 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Ozubené
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	15 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní
Průměr Přírubový čep	10 mm
Délka Přírubový čep	15 mm

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu



Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH