PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ETP 085x90-Ø20 HL82

EAN 4031582318814



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	800 kg
Belastning ved 6 km/t	640 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	1,42 kg

HJUL

Fælgmateriale	Stål, jern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	85 mm
Hjulbane bredde	90 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	82 mm
Fælgbredde	90 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D
Lejetype	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH


ETP 085x90-Ø20 HL82


EAN 4031582318814

Bestillingsnummer 00827706

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH