PRODUKTINFORMATION

SUPRATECH

PJP160x40-Ø12,5

EAN 4031582457551



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Achsloch Durchmesser	12,5 mm
Nabenlänge	60 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Supratech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	160 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	320 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,53 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJP160x40-Ø12,5

EAN 4031582457551

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH