INFORMACIÓ DE PRODUCTE

NOVATECH

RK.ETP082x68-Ø47x12

EAN 4031582369540

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Indefinició
Material de la banda de rodadura	Polipropilè, suau
Diametralització	82 mm
Banda de rodadura ample	68 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Rodament de boles diàmetre	47 mm
Rodament de bolesamplada	12 mm

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	700 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1400 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x68-Ø47x12

EAN 4031582369540

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte





