PRODUKTINFORMATION

ZETA

4687IEP250P63

EAN 4031582308143



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●●●
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Zeta
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	500 kg
Belastning ved 6 km/t	400 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1000 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	290 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet vægt	4,76 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, meget tung
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	55 mm
Udfaldsradius	180 mm
Udfaldsdiameter	360 mm
Dome-diameter	96 mm

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Jet black (svarende til RAL9005)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	67 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	105 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA


4687IEP250P63


EAN 4031582308143

Bestillingsnummer 00803922

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH