製品情報

AGILA

2477PIO100P30-13

EAN 4031582365177



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	60 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	120 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	135 mm
総重量	0.71 kg

ハウジング

ハウジング材質	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
ハウジング色	青色被膜保護
オフセット	43.5 mm
旋回半径	131 mm
旋回径	262 mm

車輪

トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm
ヒント	キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA

2477PIO100P30-13

EAN 4031582365177

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH