MAXTECH

UAR 125x38-Ø12

EAN 4031582323160

Numéro de commande 00020060



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	38 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Largeur du corps de roue	38 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.32 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAR 125x38-Ø12

EAN 4031582323160

Numéro de commande 00030960

Dessins du produit

