ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

INTEGRAL

2046XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582341560



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Integral
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Стандартний	EN12531 - Ліжко-ліжка
ОбВантажопідйомність 3 км/год	150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год	150 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ні
Сумісне з WeAssist	1
Статичний Вантажопідйомність	450 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	183 mm
Загальна ширина	62 mm
Загальна вага	1,11 kg
Сертифікація	Протестовано та відстежується TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Закрито
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	40 mm
Радіус повороту	115 mm
Поворотне з’єднання	230 mm
Діаметр ковпачка	62 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний електричний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Протектор	Сіруватий ланцет (подібний RAL7015)
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7015)
Захист різьби	Вбудований різьбовий поручитель
Діаметр	150 mm
Протектор	32 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	91 Прибережний A
Твердість Протектор (D)	40 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт	32 mm
Довжина Болт	51 mm
Положення різьби Болт	7 mm
Кількість монтажних отворів Болт	4
Підказка	Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

IF Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL


2046XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582341560

Номер замовлення 00037651

Креслення продукту





IF Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH