ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

GALEA STAINLESS

5087PJC125P60-90x70

EAN 4031582367997



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Galea stainless
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	163 mm
Общо тегло	0.57 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Изместване	40 mm
Интерференция при завъртане	205 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	30 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	90 mm
Ширина на плаката	70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	60 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	70 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	55 mm
Диаметър на отвора на плаката	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA STAINLESS

5087PJC125P60-90x70

EAN 4031582367997

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH