# BASETECH

## POR100x36-Ø12 white TFR

EAN 4031582390599

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 36 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Longueur de moyeu | 44.4 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Basetech |
| Capacité de charge à 4 km/h | 160 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 320 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 0.14 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# BASETECH

POR100x36-Ø12 white TFR

EAN 4031582390599

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**

