製品情報

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373073



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●●
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Linea low height
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	103 mm
全幅	73 mm

ハウジング

ハウジング材質	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
ハウジング色	シルバーグレー（RAL7001）
オフセット	32 mm
旋回半径	102 mm
旋回径	204 mm
ドーム径	41 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	20 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	8 mm

ドイツデザイナークラブ　インターツム賞　IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOW HEIGHT


5945UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373073

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面





ドイツデザイナークラブ　インターツム賞　IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH