INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●○○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●● |
| Attrition | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●●● |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Zeta stainless |
| Type | Roulette fixe |
| Standard | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h | 300 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 240 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Oui |
| Statique Capacité de charge | 600 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 200 mm |
| Largeur totale | 117 mm |
| Poids global | 2.08 kg |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Acier Inoxydable, lourd |
| Forme Chape | Galbé, Renforcé |
| Couleur de la chape | Acier Inoxydable |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Tread hardness | souple |
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Pneu élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement | Roulement à billes de précision, Étanche |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Couleur Roue | Gris / non marquant |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur du Bandage | 46 mm |
| Largeur du corps | 46 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 64 Shore A |

## RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 137 mm |
| Largeur de plaque | 117 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 74 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 74 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 105 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA STAINLESS


8678UFX160P63

EAN 4031582313956

Numéro de commande 00829522

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH