TERMÉKINFORMÁCIÓK

MAXTECH

UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419337



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	58 mm
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●●○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Maxtech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	500 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,91 kg


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419337

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH