INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# STYLEA

5925UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385687



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●●● |
| Korozijas izturīgs | ●●●●○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Stylea |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
| Standarta | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 50 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 100 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
| Kopējais augstums | 88 mm |
| Kopējais platums | 54 mm |
| Kopējais svars | 0,16 kg |

## KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Poliamīds |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis | Grozāms stienis |
| Pagrieziena rādiuss | 87 mm |
| Grozāms savienojums | 174 mm |
| Vītnes diametrs | 10 mm |

## RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass | Kniedēts |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 75 mm |
| Protektora platums | 8 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |

## UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Sešstūra vītņstienis, augšējais |
| Stieņa diametrs | 10 mm |
| Stieņa garums | 15 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH