INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ZETA STAINLESS

8671UFX160P63

EAN 4031582313673

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●●●
Zgomot de mișcare	●●●●●
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Zeta stainless
Tip	Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	240 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	600 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Înălțime totală	200 mm
Lățime totală	96 mm
Greutate totală	3,1 kg

FURCA

Materialul de construcție	Oțel Inoxidabil, greu
FormăFurcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Oțel Inoxidabil
Offset	55 mm
Raza de pivotare	135 mm
Interferență pivotantă	270 mm
Diametru cupolă	96 mm

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Gri / fără marcaj
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	160 mm
Benză de rulare	46 mm
Lățimea corpului	46 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	64 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	105 mm
Lungime orificiu placă (minim)	74 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	74 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA STAINLESS


8671UFX160P63


EAN 4031582313673

Numărul de comandă 00829526

Product Drawings







© Copyright 2026 TENTE International GmbH