INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DURATECH

TOP 082x80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●●●
Ruído de movimento	●●○○○
Desgaste	●●●●●
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	750 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	600 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1500 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,51 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, pesada
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Branco natural
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	82 mm
Largura do Piso	80 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	82 mm
Largura do corpo	80 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D
Tipo de rolamento	6204ZV

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 082x80-Ø20 HL82


EAN 4031582322606

Número de encomenda 00802945

Desenhos do produto







© Copyright 2026 TENTE International GmbH