제품 정보

ICS

5328XSX125P51 7001 INOX 7001

EAN 4031582310344



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●○
부식방지	●●●●●

핵심 속성

제품명	ICS
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	예
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	166 mm
전체 너비	52 mm
전체 체중	0.77 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	슬림
색상	실버 그레이(유사한 RAL7001)
돔 직경	52 mm

휠

차체 재질	폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질	폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
베어링	정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	통합 스레드가드
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	91 Shore A
트레드의 경도(D)	40 Shore D

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	95 mm
플레이트 너비	70 mm
플레이트 홀 길이(최대)	50 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	75 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

IF 디자인 어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5328XSX125P51 7001 INOX 7001


EAN 4031582310344

주문 번호 00030787

제품 도면







IF 디자인 어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH