製品情報

LINEA

5941UAP150P52 ral7001

EAN 4031582411676



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●●
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Linea
ハウジングタイプ	方向ロック付き旋回キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	110 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	220 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	170 mm
全幅	89 mm
総重量	1.25 kg

ハウジング

ハウジング材質	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
ハウジング色	シルバーグレー（RAL7001）
オフセット	52 mm
旋回半径	156 mm
旋回径	312 mm
ドーム径	56 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	22 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート、USボルト穴
プレート長	90 mm
プレート幅	75 mm
プレート穴長（最小）	72 mm
プレート穴長（最大）	76 mm
プレート穴幅（最小）	44.5 mm
プレート穴幅（最大）	52 mm
プレート穴径	11 mm

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA

5941UAP150P52 ral7001

EAN 4031582411676

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面



