TERMÉKINFORMÁCIÓK

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



A kép eltérhet az eredeti terméktől

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila twin
Ház típusa	Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Összsúly	99 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ikerkerekes villa
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	31 mm
Körbeforgás	198 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Siklócsapágy
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH