PRODUKTINFORMATION

ALPHA

3470DVJ100P62

EAN 4031582303537



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	70 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	140 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	128 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	0,9 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	90 mm
Udfaldsdiameter	180 mm
Dome-diameter	75 mm

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Blå-kromatiseret
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Fælgbredde	30 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	105 mm
Pladebredde	80 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA


3470DVJ100P62


EAN 4031582303537

Bestillingsnummer 00001361


Produkttegninger


3470U00100P62-neu





Platte 3470-080P62-105x80





© Copyright 2026 TENTE International GmbH