ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ELASTECH

IEP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ○ ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ●
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	400 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	2,34 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Эластичные шины, черные, вулканизированные
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	Черный (аналог RAL9005)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Номер заказа 00801257

Чертежи изделия




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Номер заказа 00301257



© Copyright 2026 TENTE International GmbH