ALPHA

3470BOG080P62 TFR

EAN 4031582392951

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Hauteur	108 mm
Poids	0.68 kg

CHAPE

Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	80 mm
Diamètre d'encombrement	160 mm

ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm

RACCORD

Longueur de la platine	105 mm
Largeur de la platine	80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3470BOG080P62 TFR

EAN 4031582392951

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

