INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH

TOP 085x90-Ø20 HL90

EAN 4031582331240



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,58 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	90 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	90 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 085x90-Ø20 HL90

EAN 4031582331240

Numéro de commande 00832616

Dessins du produit





