INFORMACE O PRODUKTU

KAPPA LOAD

9652FTP200P64 CL97

EAN 4031582314755



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●●○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●○
Odolné vůči korozi	●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa load
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1680 kg
Nosnost 6 km/h	1400 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	2800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	255 mm
Stavební výška	140 mm
Celková hmotnost	14,05 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva vidlice	zinek-železo (průhledné)
Vyosení	65 mm
Poloměr otáčení	185 mm
Průměr otáčení	370 mm
Lubrication nipple	1

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Šířka středu kola	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	175 mm
Šířka plotny	140 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	140 mm
Průměr otvoru plotny	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9652FTP200P64 CL97


EAN 4031582314755

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu







© Copyright 2026 TENTE International GmbH